



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erittäin paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasoajyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	43 mm
Kääntöterienkoko	12
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
Kääntöterän ruuvi	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D ₃	11 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2,5 mm
Kiinnityskierre M	M16
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a _{max}	10,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,67 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229908
----------------	--------