

**Kopiojyrsin 7792VX, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterienkoko	09
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15, 2,1 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	100 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,88 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Asetuskulma $\kappa$	13 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------