



LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 12 V, Tyyppi: M12UCL



Tilaustiedot

Tilausnumero	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset. LED-työ- ja asennusvalo.

- **Kääntönivel, säädettävissä 300° vaakasuoraan ja 180° pystysuoraan.**
- **Magneettijalka ja suuri magneettinen säilytystila.**

Sopii:

Milwaukee, 12 V akut MB12.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Tekninen kuvaus

Valovirta	1200 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta, porras 2	800 lm
Valmistajamerkintä	M12 UCL
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
akun jännite	12 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Lamppu	LED-moduuli

Valovirta, porras 3	600 lm
Tuotenimen määrite	12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin