



LED-EX-otsalamppu paristolla, Tyyppi: ISHL



Tilaustiedot

Tilausnumero	081330 ISHL
GTIN	4058546340452
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu otsalamppu, tarkastettu pätevien ATEX-määräysten mukaisesti. Otsalamppu, jossa on kaksi valonlähdettä, laaja valonheitin ja tarkennettu kohdevalo. Joustavat käyttömahdollisuudet, koska mukana on sekä suojakypärään kiinnitettävä kuminauha että päähän kiinnitettävä nailonhihna.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	ISHL
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 64
Paino	150 g
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 0
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Paristotyyppi	Micro, AAA
Valovirta	25 - 310 lm
Valaisuaika	4 - 40 h

Tuotetyyppi

Otsavalaisin