

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 100/9
GTIN	4059782503779
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	79 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Kääntöterienkoko	12

Terän $\varnothing D_c$	100 mm
Terien lkm Z	9
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	179 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	198 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	78,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,22 astetta
Asetuskulma $\kappa$	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------