

## HEDI

### Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 25V



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	081118 25V
GTIN	4003644024810
Tuoteluokka	08B

#### Kuvaus

##### Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin. Edullinen täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm.

- **3 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

##### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Tekninen kuvaus

Diagnosijärjestelmä saatavilla	ei
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 20
Kotelon materiaali	muovi

Kaapelin väri	pun.
Nimellisjännite	250 V
Kaapelin rakenne	3G1,5
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin materiaali	PVC
Kaapelin pituus	25 m
Pistorasioiden lukumäärä	4
Kaapeliluokka	H05VV-F
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela