

HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 50V



Tilaustiedot

Tilausnumero	081118 50V
GTIN	4003644024834
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin. Edullinen täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm.

- **3 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

Kaapelin väri	pun.
Kaapeliluokka	H05VV-F
Pistorasioiden lukumäärä	4
Kaapelin rakenne	3G1,5

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kotelon materiaali	muovi
IP-suojausluokka	IP 20
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Diagnosijärjestelmä saatavilla	ei
Kaapelin pituus	50 m
Kaapelin materiaali	PVC
Nimellisjännite	250 V
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela