

**Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite Birdie®, Tyyppi: CAS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Tuoteluokka	74A

**Kuvaus****Malli:**

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

**Etu:**

Hyvä työnopeus ja tehokkuus, sähköinen ohjaus parantaa toimintavarmuutta.

Pieni, kätevä ja vain 900 g ilman akkua. Värikoodatut suukappaleet helpottavat kohdentamista käytettävään sokkoniittiin. Suukappaleiden vaihtaminen ja leukojen huolto ilman työkaluja on erittäin helppoa ja nopeaa. Läpinäkyvän keruusäiliön ansiosta voidaan jatkuvasti tarkkailla niittituurnille jäljellä olevaa tilaa. Uuden Click & Twist -toiminnon ansiosta säiliö voidaan tyhjentää nopeasti ja helposti.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää litiumionityöntöakun nro 770524 ja laturin 770528 koko CAS **L-BOXX**issa. Suukappaleet 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 ja 17 / 32.

**Tekninen kuvaus**

akun jännite	18 V
Paino sisältää akun	1,3 kg

Akkukapasiteetti	2 Ah
Asetusvoima	10000 N
Laitteen liikepituus	25 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint.	5 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppe	Vetoniittikone

## Tarvikkeet

Litiumioni-pikavaihtoakku CAS Kapasitanssi 2,0 Ah	770524 2,0
Laturi Tyyppi CAS	770528 CAS