



## Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eryyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	06
Kokonaispituus $L_{ges}$	25 mm
Kiinnityskierre M	M8
Terän Ø $D_c$	16 mm
Kääntöterän ruuvi	229915 (T7; 0,8 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,9 mm
Ø $D_3$	5 mm
Sopiva kääntöterä	XP.. 0603
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	4,2 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,73 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	30 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229915
----------------	--------