

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 52/4
GTIN	4059782503700
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	52 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)
Kääntöterienkoko	12

Ø D ₃	31 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	83 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	102 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	30,3 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,57 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------