




## Magneettinostin UL E, suurin kantavuus (taso): 1000kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085980 1000
GTIN	5012095627937
Tuoteluokka	08P

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kevyesti toimiva kahva, jossa on turvalukitus kytkentämekanismia varten. Magneettinostimen turvakerroin on 3:1.

#### Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

### Tekninen kuvaus

suurin kantokuorma tasainen	1000 kg
Mitta E	71 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	15 mm
Mitta D	148 mm
Mitta G	81 mm
Mitta C	145 mm

Mitta F	342 mm
suurin kantokuorma pyöreä	300 kg
Mitta A	266 mm
Mitta B	320 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	15 mm
Enimmäispituus tasainen	2500 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	180 mm
Paino	39 kg
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin