



Turvajohtokela, Tyyppi: 10S



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081192 10S |
| GTIN | 7391390467041 |
| Tuoteluokka | 08A |

Kuvaus

Malli:

Kaapelikela, **ohjattu sisään- ja uloskelausautomaatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella**. Erittäin kestävä, umpinainen **muovikotelo**. Terminen **ylikuumenemissuoja**, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä.

Helppo seinä- tai kattokiinnitys, **kääntöalue 180°**.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

Huomautus:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080066–080079.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------------|
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Kaapelin materiaali | Neopren-kumi |
| Korkeus | 313 mm |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nimellisjännite | 240 V |
| Kaapelin rakenne | 3G2,5 |
| Nimellisteho avattuna | 3500 W |
| Kotelon materiaali | muovi |
| Kaapelin pituus | 10 m |
| Leveys | 190 mm |
| Kaapeliluokka | H07RN-F |
| IP-suojausluokka | IP 44 |
| Pituus | 406 mm |
| Tuotetyyppi | Kaapelikela |