

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 40/4
GTIN	2050002058552
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyksen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15; 2,1Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Kääntöterienkoko	09
KiinnitysreiänØ	16 mm
Ø D ₃	25 mm
Terän Ø D _c	40 mm

Kokonaispituus L_{ges}	32 mm
Terien lkm Z	4
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	65 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	24,3 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,59 astetta
Asetuskulma κ	13 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------