

HOLEX

HOLEX Pro Inox TKM-tehopora lieriövarrella DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 6,7mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122685 6,7 |
| GTIN | 4067263005520 |
| Tuoteluokka | 12F |

Kuvaus

Malli:

Tehokas poraus erityisesti **ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen**. Suorat pääterät, joissa on **optimoitu leikkuuterän muotoilu**, parantavat lastunmurtumiskäyttäytymistä. Suurennetut lastukammiot **takaavat erinomaisen lastunpoiston**. Parempi kulumiskestävyys **entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävä pinnanpinnoituksen ansiosta**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.
 Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
 Tilaa muoto **HB numerolla 122686**.
 Muoto **HE**: tilaa **numerolla 122687**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ² | 0,09 mm/kierr, |
| Standardi | DIN 6537 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | m7 |
| Nimellis-Ø D _c | 6,7 mm |
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 43 mm |
| Kokonaispituus L | 91 mm |
| Lastu-urien pituus L _c | 53 mm |
| Terien lkm Z | 2 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| varren $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Sarja | Pro Inox |
| Pinnoitus | AlTiN |
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 6×D |
| Kärkikulma | 140 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria |
| Värirengas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierukaporat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 110 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | S |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |