

Garant**Hylsyavain, 2K-Haptoprene-T-väännin, terän pituus 200 mm, Avainkoko: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622552 8
GTIN	4067263012689
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	262 mm
Avainkoko	8 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Tuotetyyppi	Holkkiavain