

**Garant****Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva, Avainkoko: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622152 9
GTIN	4067263012634
Tuoteluokka	61C

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus	140 mm
Kokonaispituus	253 mm
Avainkoko	9 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Kahvan muoto	ergonominen, suora
Terän materiaali	kromivanadiiniterästä
Varren materiaali	2K-Haptoprene
Terän pinta	niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat	ei
pidennysterä(t)	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain

