

Garant**Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622152 10
GTIN	4067263012641
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

Tekninen kuvaus

Terän pituus	160 mm
Kokonaispituus	273 mm
Avainkoko	10 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Kahvan muoto	ergonominen, suora
Terän materiaali	kromivanadiiniterästä
Varren materiaali	2K-Haptoprene
Terän pinta	niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat	ei
pidennysterä(t)	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain

