

Garant**Hylsyavainsarja, 2K-Haptoprene-T-kahva, terän pituus 200 mm, Avainten määrä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622556 3
GTIN	4067263012733
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu.

Sisältö:

1 kpl kutakin nro 622552: kokoa 8; 10; 13

Tekninen kuvaus

Terän pituus	200 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Tuotetyyppi	Hylsyavain

Tarvikkeet

Hylsyavain, 2K-Haptoprene-T-väännin, terän pituus200 mm Avainkoko 13 mm	622552 13
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-T-väännin, terän pituus200 mm Avainkoko 10 mm	622552 10

Hylsyavain, 2K-Haptoprene-T-väännin, terän pituus200 mm
Avainkoko 8 mm

622552 8