

**Garant****Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, Torx®-profiili: TX10/200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	625332 TX10/200
GTIN	4067263012900
Tuoteluokka	61C

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

**Etu:**

**Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili** sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

**Tekninen kuvaus**

Torx®-profiili	TX10
reiällä Torx®-profiili	kyllä
Terän pituus	200 mm
Kokonaispituus	290 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Ruuvipitotoiminto	ei
Terän materiaali	Kromivanadiini-erikoisteräs
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Kärki	musta

Käännettävä suojus	ei
Kuulapää	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit