

**HOLEX****HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 1,1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122390 1,1
GTIN	4067263984016
Tuoteluokka	12F

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas poraus erityisesti **ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen**.

Suorat pääterät, joissa on **optimoitu leikkuuterän muotoilu**, parantavat

lastunmurtumiskäyttämistä. Suurennetut lastukammiot **takaavat erinomaisen**

**lastunpoiston**. Parempi kulumiskestävyys **entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävä pinnan ansiosta**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB numerolla 122391**.

Muoto **HE**: tilaa **numerolla 122392**.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus $L_c$	6,5 mm
Nimellis-Ø $D_c$	1,1 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
varren Ø $D_s$	4 mm
Syöttö f INOXissa $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/kierr,
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	4,9 mm
Kokonaispituus L	45 mm

Standardi	DIN 6537 K
Sarja	Pro Inox
Pinnoitus	AlTiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4×D
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukaporat

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		