

Garant**Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660032 10
GTIN	4067263013495
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

läpimenevä terä	ei
Terän leveys b	10 mm
Vääntökuusikulma	kyllä
Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Kokonaispituus	300 mm
Terän pituus	180 mm
Terän paksuus a	1,6 mm
Teränkärki	musta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit