

Garant**Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 5,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660032 5,5
GTIN	4067263013464
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

läpimenevä terä	ei
Vääntökuusikulma	ei
Teränkärki	musta
Terän pituus	120 mm
Kokonaispituus	220 mm
Terän leveys b	5,5 mm
Terän paksuus a	1 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit