

**Garant****Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660032 2,5
GTIN	4067263013433
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

**Käyttö:**

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

**Tekninen kuvaus**

läpimenevä terä	ei
Terän leveys b	2,5 mm
Terän pituus	80 mm
Vääntökuusikulma	ei
Kokonaispituus	162 mm
Teränkärki	musta
Terän paksuus a	0,4 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit