

**Garant****Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660032 8
GTIN	4067263013488
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

**Käyttö:**

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus	160 mm
Terän leveys b	8 mm
Vääntökuusikulma	kyllä
Terän paksuus a	1,2 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Teränkärki	musta
Kokonaispituus	270 mm
läpimenevä terä	ei
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit