

Garant**Uraruuvimeisselisarja, 2K-Haptoprene-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660036 6
GTIN	4067263013518
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Sisältö:

à 1 ruuvimeisseli nro 660032: koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Vääntökuusikulma	kyllä
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu

Teränkärki	musta
kipinöimätön	ei
poisvierimissuoja	ei
Käännettävä suojus	ei
läpimenevä terä	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit

Tarvikkeet

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660032 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660032 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660032 6,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 8 mm	660032 8
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 10 mm	660032 10