

Garant**Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	664122 10
GTIN	4067263013709
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Standardi:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	30 mm
Terän leveys b	10 mm
Terän paksuus a	1,6 mm
Kokonaispituus	85 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit