

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 125/11
GTIN	4059782503953
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	125 mm
Ø D ₃	104 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2,5 mm
Kääntöterienkoko	12
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)

Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Terien lkm Z	11
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	229 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	248 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	103,3 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,17 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------