



## HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 5,9mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	122391 5,9
GTIN	4067263006589
Tuoteluokka	12F

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas poraus erityisesti **ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen**. Suorat pääterät, joissa on **optimoitu leikkuuterän muotoilu**, parantavat lastunmurtumiskäyttämistä. Suurennetut lastukammiot **takaavat erinomaisen lastunpoiston**. Parempi kulumiskestävyys **entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävä pinnan ansiosta**.

#### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø $D_c$	5,9 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Syöttö $f$ INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
Lastu-urien pituus $L_c$	28 mm
Terien lkm Z	2
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	19,2 mm
Kokonaispituus L	66 mm
varren Ø $D_s$	6 mm
Standardi	DIN 6537 K
Sarja	Pro Inox

Pinnoitus	AlTiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkaporat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		