

Garant**Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, Ristikantakoko: 0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	667712 0
GTIN	4067263013617
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Tekninen kuvaus

Teränkärki	musta
Terän pituus	60 mm
Vääntökuusikulma	ei
Ristikantakoko	0
Ruuveille, joiden Ø on	2 asti mm
Kokonaispituus	140 mm
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene

Pinta	Nikkelöity, kromattu
lyhyet ruuvitaltat	ei
Kavennettu terän Ø edessä	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit