

Garant**Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, Ristikantakoko: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	667712 2
GTIN	4067263013631
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. 6-kulmainen apuvääntökanta.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Kokonaispituus	205 mm
Teränkärki	musta
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Terän pituus	100 mm
Vääntökuusikulma	kyllä
Kuusikulmainen apuvääntökanta	10 mm
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene

Pinta	Nikkelöity, kromattu
lyhyet ruuvitaltat	ei
Kavennettu terän Ø edessä	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit