



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 20/3
GTIN	2050002058507
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erittäin paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	20 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,9 mm
Sopiva kääntöterä	XP.. 0603
Ø D ₃	9 mm
Kääntöterän ruuvi	229915 (T7; 0,8 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Kääntöterienkoko	06
Kiinnityskierre M	M10
Terien lkm Z	3
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a _{max}	8,2 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,4 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229915
----------------	--------