

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 40/5
GTIN	2050002058569
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15; 2,1Nm)
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Kääntöterienkoko	09
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	32 mm

Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	65 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	24,3 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,59 astetta
Asetuskulma κ	13 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------