



HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 8,3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	122390 8,3
GTIN	4067263003335
Tuoteluokka	12F

Kuvaus

Malli:

Tehokas poraus erityisesti **ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen**.

Suorat pääterät, joissa on **optimoitu leikkuuterän muotoilu**, parantavat

lastunmurtumiskäyttämistä. Suurennetut lastukammiot **takaavat erinomaisen**

lastunpoiston. Parempi kulumiskestävyys **entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävän pinnoitteen ansiosta**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB numerolla 122391**.

Muoto **HE**: tilaa **numerolla 122392**.

Tekninen kuvaus

Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,11 mm/kierr,
Kokonaispituus L	89 mm
Standardi	DIN 6537 K
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Nimellis-Ø D _c	8,3 mm
Lastu-urien pituus L _c	47 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	34,6 mm
varren Ø D _s	10 mm

Terien lkm Z	2
Sarja	Pro Inox
Pinnoitus	AlTiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4×D
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukaporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		