

**Garant****Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva, Ristikantakoko: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	667732 2
GTIN	4067263013754
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus	35 mm
Vääntökuusikulma	ei
Kokonaispituus	90 mm
Teränkärki	musta
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	Nikkelöity, kromattu

lyhyet ruuvitaltat	kyllä
Kavennettu terän Ø edessä	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit