

Garant**Lyhytreikäporien työkalunpidin, PSC 63 lyhyt, varsi-Ø DS: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308585 40
GTIN	4067263002642
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitysruuvien sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuriaan nähden.
- Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan Ø kiristyy tukipintaa vasten.
- Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
- Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	63 mm
Ulkonema A-mitta	85 mm
Sovitin	PSC 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka