

Garant

Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 30 A = 100, Tuurnan Ø d1: 16mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303012 16
GTIN	4067263002659
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystappia ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min⁻¹. Muoto ADB.

4 jäähdytyskanavareikää.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Sovitin	BT 30 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna