

**Garant**

**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 30 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303012 22
GTIN	4067263002666
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystappia ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Muoto ADB.

**4** jäähdytyskanavareikää.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

sopiva erikoisavain nro 309840	22
Ulkonema A-mitta	100 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Sovitin	BT 30 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna