

**Garant**
**Jyrsintuurna Muoto AD, BT 40 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303810 32
GTIN	4067263014058
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus**
**Malli:**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). RFID/Balluff chip -poraus ja jäähdytyskanavat.

**Etu:**

**Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus** saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- **Parempi pinnanlaatu**
- **Pitempi työkalun käyttöikä**
- **Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)**
- **Parempi pyörintätarkkuus**

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806. Erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32

a	1 mm
Ulko-Ø D	78 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Malli	BT-DC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna