


**Garant****Kutistusistukka Jäähdytyskanavaurat, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-ØD1: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302362 4
GTIN	4067263778394
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Kiinnitysreiässä 4 jäähdytyskanavauraa.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluff chip -poraus.

**Etu:**

Parannettu jäähdytys suoraan työkalun varressa. **Helpottaa pienten työkaluhalkaisijoiden irrottamista kutistamalla.**

**Käyttö:**

Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308800, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	17 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Jäähdytinkanavan reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka