


Garant**Kutistusistukka Jäähdytyskanavaurat, SK 40 A = 130, Kiinnitys-ØD1: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302364 3
GTIN	4067263014317
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Kiinnitysreiässä 4 jäähdytyskanavauraa.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluff chip -poraus.

Etu:

Parannettu jäähdytys suoraan työkalun varressa. **Helpottaa pienten työkaluhalkaisijoiden irrottamista kutistamalla.**

Käyttö:

Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308800, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm
Ulko-Ø D	17 mm
Sovitin	SK 40 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Jäähdytinkanavan reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka