



## TRIBOS-Mini-SVL -jatkokappale - lieriömäinen, Kiinnitys-ØD1: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302383 6
GTIN	2050002077300
Tuoteluokka	33U

### Kuvaus

#### Malli:

TRIBOS SVL -jatkokappaleiden avulla voidaan käyttää tavallisia lastuamistyökaluja kalliiden erikoistyökalujen sijasta. Jatkokappale, jonka pyörimistarkkuus on < 0,003 mm ja jossa on pieni häiriösärmä, voidaan yhdistää monenlaisiin kiinnitysstukoihin. TRIBOS SVL -jatkokappaleet ovat jo osoittautuneet toimiviksi lääketieteeseen, kello- ja korualalla sekä auto- ja elektroniikkateollisuudessa.

#### Etu:

- **Optimoitu häiriösärmä – ihanteellinen poraukseen matalissa paikoissa, esim. kiinnitysrakenteissa.**
- **Aksiaalinen pituuden säätö – pituuden säätö 0,01 mm:n tarkkuudella 10 mm:n säätömatkalla.**
- **Pienille halkaisijoille 0,3 mm:stä alkaen – taloudellinen tarkassa työstössä ilman erikoistyökaluja.**
- **Joustava käyttö – soveltuu hydraulikiristystukoihin ja ER-kiristysholkkien kiinnikkeille.**
- **Kaikki yleiset akselityypit voidaan kiinnittää (HA, HB, HE).**
- **Erinomainen värinänvaimennus – mikromurtumien välttäminen, parhaat työkappaleen pinnanlaadut, koneen karan säästäminen, työkalun käyttöiän pidentäminen ja siten kustannusten aleneminen.**
- **Korkeat kierrosluvut mahdollisia – jopa 52 000 rpm.**

#### Toiminto:

TRIBOS SVP -kiinnittimien avulla jatkokappaleen monikulmaisesta kiinnityshalkaisijasta tulee pyöreä, ja työkalun varsi on helppo asettaa paikalleen. Kun puristushalkaisijaan kohdistuva paine vähenee, se palaa monikulmaiseen muotoonsa ja kiinnittää työkalun varren prosessivarmasti ja toistotarkasti.

#### Erikoistarvike:

TRIBOS-Mini kiinnitin nro 302384, TRIBOS-Mini SVP -asennuslaite nro 302386.

## Tekninen kuvaus

Ulko- $\varnothing$ D	11 mm
Pituus L	100 mm
L <sub>1</sub>	24 mm
varren $\varnothing$ D <sub>s</sub>	12 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	9 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	6 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Jatkokappale,