

**Garant****Kutistusistukka Jäähdytyskanavaurat, HSK-A 63 A = 130, Kiinnitys-ØD1: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308311 4
GTIN	4067263014386
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Kiinnitysreiässä 4 jäähdytyskanavauraa.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluff chip -poraus.

**Etu:**

Parannettu jäähdytys suoraan työkalun varressa. **Helpottaa pienten työkaluhalkaisijoiden irrottamista kutistamalla.**

**Käyttö:**

Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappaleet nro 302410 – 302416, kutistuslaitteet nro 354210 – 304755.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	130 mm
Ulko-Ø D	17 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 130
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka