

**Garant**
**Kutistusistukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50 A = 100, Kiinnitys-  
Ø D1: 6mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303437 6      |
| GTIN         | 4067263014409 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus**
**Malli:**

- Työkalujen integroitu pituussäätö, säätömatka 10 mm (alkaen halkaisijasta 6).
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövaristen työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 6 mm          |
| Ø D <sub>2</sub>           | 21 mm         |
| Ulko-Ø D                   | 27 mm         |
| Sovitin                    | BT 50 A = 100 |
| Kiinnitysnormi             | ISO 7388-2    |
| Kiinnitysnormi             | ISO 7388-2    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Muoto                               | ADB                                |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |