

Garant**ER-kiristysholkki-istukka, PSC 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308517 16
GTIN	4067263014638
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin, muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, jäähdytysnesteputki nro 309885 ja holkkiavain nro 309893.

Jäähdytysaineputki ja hylsyavain nro 309885 ja 309893.

Sisäjäähdytys: kyllä

Kiinnitysalue: 0,5 - 10 mm

Ulkonema A-mitta: 100 mm

Ulko-Ø D: 28 mm

High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610: 16

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm

Ulko-Ø D	28 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610	16
Sovitin	PSC 50 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka