

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC-50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308562 12
GTIN	4067263014775
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450. Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ulko-Ø D	32 mm
Ulkonema A-mitta	75 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Sovitin	PSC-50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka