



**1/2 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 11×16 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 8m**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	080241 8
GTIN	7391390097491
Tuoteluokka	08A

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C.

### Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

## Tekninen kuvaus

Materiaali	PU-kierreletku
Letkun ulko-Ø	16 mm
Väri	sininen
Letkun sisä-Ø	11 mm
Liitinnippaliitântä	1/2 tuuma
Pikaliittimen kytkentä	1/2 tuuma

Suurin käyttöpain	10 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus	8 m
Suurin murtumispaine	35 bar
Tuotetyyppi	Letku

## Tarvikkeet

Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma	080290 1/2
TurvaliitinUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma	080285 1/2