

**XDLW...SR-D, X500, Kääntöterienkoko: 09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221923 09
GTIN	4059782506466
Tuoteluokka	28F

**Kuvaus****Malli:**

Eriyksen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterienkoko	09
tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	XDLW090408-SR-D
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,01 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	X500
Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,3 - 2,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		