

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 63/5L
GTIN	4059782504622
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	36 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	3,5 mm
Terän Ø D _c	63 mm
Sopiva kääntöterä	XE.. 1605
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229920 (TP20; 7,6Nm)

Kääntöterienkoko	16
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	99 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	29,3 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,68 astetta
Asetuskulma κ	16 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229920
----------------	--------