

**Porauspää, terävä kärki HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 37mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232286 37
GTIN	4045197593672
Tuoteluokka	22F

Kuvaus**Malli:**

Vaihdeettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.

Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Huomautus:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,3 mm/kierr,
perusrungon tyyppiin	36
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,43 mm/kierr,
Ø D	37 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	TiAlN
Kärkikulma	132 astetta
Laji	TiAlN
Lastuava aine	HSS E PM

Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	140 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		