



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 25/3
GTIN	2050002058514
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eryyksen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,9 mm
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
Sopiva kääntöterä	XP.. 0603
Kääntöterienkoko	06
Ø D_3	10 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229916 (T7; 0,8 Nm)
Kiinnityskierre M	M12
Terien lkm Z	3
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a_{max}	9,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,55 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229916
----------------	--------